

## AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Sim                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Altura total                      | 160 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 1,28 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 41 mm                 |
| Raio giratório          | 131 mm                |
| Interferência giratória | 262 mm                |
| Diâmetro do dome        | 60 mm                 |

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Chapa de aço                             |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, preta, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento cônico                         |
| Cor da Roda                | Passivada a azul                         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 125 mm                                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A                               |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 77 mm                       |
| Largura da placa                      | 67 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 56 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 61,5 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 8,5 mm                      |

# AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857

Número de encomenda 00006677

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

