

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,37 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło	Naturalna biel
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	38 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44 mm
Szerokość korpusu	38 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Numer zamówienia 00034192
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

