

# ALPHA

3470U00160P63

EAN 4031582010220

Номер заказа 00037128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 350 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 700 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -25 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 200 mm                                    |
| Общая ширина                       | 96 mm                                     |
| Общий вес                          | 1,823 kg                                  |

## КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                 |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый        |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 160 mm                   |
| Ширина Протектор        | 40 mm                    |
| Ширина тела             | 40 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал              | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                   |
| Радиус поворота       | 135 mm                  |
| Поворотное соединение | 270 mm                  |
| Диаметр купола        | 96 mm                   |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ALPHA

3470U00160P63

EAN 4031582010220

Номер заказа 00037128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

