

GALEA

5070PIO100R05-22X40

EAN 4031582362374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	139 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Draaicirkel	180 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	22 mm
Lengte Bout	40 mm

GALEA

5070PIO100R05-22X40

EAN 4031582362374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

