

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 T 9002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nom du produit                  | Linea E-Lock |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg       |
| Conducteur d'électricité        | yes          |
| Inoxydable                      | no           |
| Capacité de charge statique     | 450 kg       |
| Plage de température (minimale) | -10 °C       |
| Plage de température (maximale) | 40 °C        |
| Hauteur                         | 155 mm       |
| Largeur totale                  | 71 mm        |
| Poids                           | 1.51 kg      |

## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 47.5 mm |
| Rayon d'encombrement    | 127 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 254 mm  |
| Diamètre du dôme        | 45 mm   |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 150 mm |
| Largeur du corps de roue | 15 mm  |

## RACCORD

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre du trou central    | 32 mm |
| Longueur de la vis          | 50 mm |
| Position de la tige filetée | 7 mm  |
| Nombre de trous de fixation | 2     |