

# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	104 mm
Totale breedte	0 mm
Totaal gewicht	0,143 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	24 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	24 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	34 mm
Zwenk radius	74 mm
Uitzwenking	148 mm
Diameter koepel	0 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

