

## ALPHA STAINLESS

8470UFX200P63

EAN 4031582312652  
Numero d'ordine 00035535

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                     |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 400 kg                              |
| Portata statica                     | 800 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 240 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 96 mm                               |
| Peso complessivo                    | 2,659 kg                            |

## RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato    |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)                       |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 200 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 46 mm                                          |
| Larghezza corpo             | 46 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Colore                    | Acciaio Inossidabile          |
| Disassamento              | 55 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 155 mm                        |
| Ingombro di piroettamento | 310 mm                        |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm                         |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX200P63

EAN 4031582312652  
Numero d'ordine 00035535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

