

## LINEA

5947UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	110 kg
Statická Nosnost	220 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	146 mm
Stavební výška	82 mm
Celková hmotnost	1,074 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Běhounu	břidlicově šedá (RAL7015)
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdość Běhoun (A)	92 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	129 mm
Průměr otáčení	258 mm
Poloměr otáčení	52 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	95 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	50 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	75 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5947UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění IF  
Design  
Award