

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	0,801 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdość Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	91 mm
Průměr otáčení	182 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

