

# ZETA

4681ITP160P63 CV

EAN 4031582366594

Numero d'ordine 00828437



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Zeta                                  |
| Tipo                                | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto   |
| Portata a 4 km/h                    | 800 kg                                |
| Portata a 6 km/h                    | 640 kg                                |
| Portata statica                     | 1600 kg                               |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                 |
| Altezza totale                      | 200 mm                                |
| Larghezza complessiva               | 96 mm                                 |
| Peso complessivo                    | 3,17 kg                               |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio                        |
|                             | convesso                         |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 160 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Larghezza corpo             | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, molto pesante               |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Colore                    | Passivato blu                                   |
| Disassamento              | 55 mm   |
| Raggio di piroettamento   | 135 mm  |
| Ingombro di piroettamento | 270 mm  |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm   |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ZETA

4681ITP160P63 CV

EAN 4031582366594

Numero d'ordine 00828437



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

