

NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Número de encomenda 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	840 kg
Capacidade de carga estática	1400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,674 kg

RODA

Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	78 mm
Largura do Piso	78 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Diâmetro do rolamento de esferas	47 mm
Largura do rolamento de esferas	16 mm

DESENHOS TÉCNICOS

