

KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2400 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Statický Nosnost	4800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	355 mm
Celková hmotnost	18,338 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

