

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvniesība pie 4 km/h	125 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvniesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,24 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	65 Krasts A

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Pasūtījuma numurs 00063522
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

