

LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea clinic
Tip	Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Standard	EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h	150 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	450 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	155 mm
Lățime totală	71 mm
Greutate totală	1,12 kg
Certificare	Testat și monitorizat de către TÜV Süd

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Alb gri (RAL9002)
Offset	47,5 mm
Raza de pivotare	127 mm
Interferență pivotantă	254 mm
Diametru cupolă	45,5 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată	Alb gri (RAL9002)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	15 mm
Lățimea corpului	15 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub	32 mm
Lungime Șurub	50 mm
Poziția filetului Șurub	7 mm
Cantitate orificii de montare Șurub 4	
Indiciu	Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer
DeutscherPremiul
Interzumproduct
design
awardPremiul
pentru
Design iF


LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



product
design
award

Premiul
pentru
Design IF