

## GALEA

5075PJH100P30-10

EAN 4031582379198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху              | ●●●○○ |
| Атриація              | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії  | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Galea   |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                          |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C   |
| Загальна висота                    | 139 mm  |
| Загальна ширина                    | 66 mm   |
| Загальна вага                      | 0,459 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен            |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук  |
| Носіння                 | Підшипник ковзання      |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр                 | 100 mm                  |
| Протектор               | 30 mm                   |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A         |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал            | Поліамід           |
| Вила Форма          | Закрито            |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm              |
| Радіус повороту     | 128 mm             |
| Поворотне з'єднання | 256 mm             |
| Діаметр ковпачка    | 59 mm              |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm          |

# GALEA

5075PJH100P30-10

EAN 4031582379198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

