

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, profil potrubí
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ krytu	Kolo
Nosnost 3 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Celková hmotnost	2,45 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

