

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
	měkký
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, profil potrubí
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Puretech air

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 200 kg

Statická Nosnost 400 kg

Celková hmotnost 2,45 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

