INFORMACJE O PRODUKCIE

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-19/11

EAN 4031582090123



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Gniazdo
Typ	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	80 kg
Wysokość całkowita	36 mm
Waga całkowita	0,01 kg

MOCOWANIE

Typ mocowania	Gniazdo syntetyczne, okrągłe
Średnica Trzpień	19 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH