INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGILA CARE

2476PJO100R26-28S45

EAN 4031582301731



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila care
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	138 mm
Peso total	0.8 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	88 mm
Interferencia de giro	176 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil
Diámetro del Perno	28 mm
Longitud del Perno	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2476PJO100R26-28S45

EAN 4031582301731

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH