

LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea safety
Type	Automatisch vergrendelingssysteem
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	75,5 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,16 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	23 mm
Zwenk radius	66 mm
Draaicirkel	132 mm
Tip	Forceer om 23 N vrij te geven en een veerslaglengte van 8 mm.

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager met Afstandsbus
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
AwardIF Design
Award

LINEA SAFETY



592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award