

ALPHA

3470DVR160R05-28x45

EAN 4031582303629

Mensaje de bienvenida 00030334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	135 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm

ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	135 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	270 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	195 mm
Poids	2.38 kg

ALPHA

3470DVR160R05-28x45

EAN 4031582303629

Numéro de commande 00030334

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

