

## ZETA

4687ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337587

Objednací číslo 00835398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                           |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Převážní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 400 kg                         |
| Nosnost 6 km/h              | 320 kg                         |
| Statická Nosnost            | 800 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 164 mm                         |
| Stavební výška              | 96 mm                          |
| Celková hmotnost            | 3,167 kg                       |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu    | Hliník                    |
|                    | měkký                     |
|                    | konvexní                  |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý        |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko  |
| Osa kola           | Šroub s maticí            |
| Barva Kola         | Dopravní šedá A (RAL7042) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra               |
| Průměr             | 125 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                     |
| Šířka středu kola  | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A               |

## UCHYCENÍ

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 60 mm                                      |
| Poloměr otáčení | 161 mm                                     |
| Průměr otáčení  | 322 mm                                     |
| Poloměr otáčení | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4687ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337587  
Objednací číslo 00835398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

