

## LUMINA

A520PJ050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Numéro de commande 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                            |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 56 mm                             |
| Largeur totale                  | 54 mm                             |
| Poids                           | 0,065 kg                          |

## ROUE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène               |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique  |
| Roulement                | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                      | Riveté                      |
| Couleur du bandage       | Gris trafic A (RAL7042)     |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils              |
| Diamètre                 | 50 mm                       |
| Largeur du bandage       | 10 mm                       |
| Largeur du corps de roue | 10 mm                       |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                  |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau                | Polypropylène                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Déport                  | 20 mm                               |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                               |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                              |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 8 mm                          |

# LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Numéro de commande 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

