

# DELTA TWIN

9948UOP200P63

EAN 4031582366990

Numéro de commande 00837892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Delta twin                        |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 750 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 600 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 1500 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Hauteur                         | 250 mm                            |
| Largeur totale                  | 157 mm                            |
| Poids global                    | 4,218 kg                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de Roue      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Blanc naturel                   |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Largeur du corps      | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Matériau         | Fonte ou fer forgé, lourd            |
| Forme Chape      | Double Roue Roue Chape               |
| Couleur          | Revêtement transparent<br>Revêtement |
| Diamètre du dôme | 136 mm                               |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 137 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 105 mm               |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# DELTA TWIN

9948UOP200P63

EAN 4031582366990

Numéro de commande 00837892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

