

LEVINA

5371PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Levina                                  |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                                  |
| Elétrico condutivo                | Não                                     |
| Aço inoxidável                    | Não                                     |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                   |
| Altura total                      | 161 mm                                  |
| Peso geral                        | 0,52 kg                                 |

SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Poliamida             |
| Em Forma de Garfo       | Estreito              |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 38,5 mm               |
| Raio giratório          | 130 mm                |
| Interferência giratória | 260 mm                |

RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios          |
| Diâmetro                   | 125 mm                 |
| Largura do Piso            | 32 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 85 Shore A             |

ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 13 mm         |



Prémio  
de Design  
universal



Clube  
Design  
Deutscher

# LEVINA

5371PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

