

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Numéro de commande 00033403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	135 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	270 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.84 kg

