

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	25 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	50 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	50.5 mm
Ukupna širina	32 mm
Ukupna težina	0.07 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
ofset	13 mm
okretni radijus	32 mm
Otpor okretanju	64 mm
Prečnik kupole	32 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	38 mm
Širina omotac	16 mm
Širina tela	16 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	46 mm
Širina ploče	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	36 mm
Prečnik otvora ploče	5.3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Broj porudžbine 00032083
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

