

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numéro de commande 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Usure ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 440 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 175 mm

Largeur totale 128 mm

Poids 10,68 kg

ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 125 mm

Largeur du bandage 35 mm

Largeur du corps de roue 35 mm

CHAPE

Déport 33 mm

Rayon d'encombrement 100 mm

Diamètre d'encombrement 200 mm

Diamètre du dôme 130 mm

FIXATION

Longueur de la platine 145 mm

Largeur de la platine 145 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 120 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 120 mm

Diamètre des trous de la platine 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numéro de commande 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

