

# KAPPA

9688FTP300P63 CL67

EAN 4031582316339

Numărul de comandă 00830642



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Kappa                     |
| Tip                               | Rola fixă                 |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1440 kg                   |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1200 kg                   |
| Capacitate de încărcare statică   | 2400 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                     |
| Înălțime totală                   | 355 mm                    |
| Lățime totală                     | 98 mm                     |
| Greutate totală                   | 13,611 kg                 |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 300 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## FURCA

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Material        | Fontă sau fier forjat, greu |
| Formă/Furcă     | Larg, Rezistent             |
| Culoare         | Pasivat în albastru         |
|                 | ✓                           |
| Diametru cupolă | 96 mm                       |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 135 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 110 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# KAPPA

9688FTP300P63 CL67

EAN 4031582316339

Numărul de comandă 00830642

## DESENE TEHNICE

