

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech air
Ház típusa	Kerék
Teherbírási 3 km/h-nál	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg
Összsúly	2,45 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, vonal-profil
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	400 mm
Futófelület szélessége	100 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

