

## AGILA

2478DYK100P50

EAN 4031582335248



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko stałe                              |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 160 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 135 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,78 kg                                  |

## OBUDOWA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec  | Poszerzane              |
| Kolor            | pasywowany na niebiesko |
| Średnica kopuły  | 60 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko stożkowe                                   |
| Kolor Koło           | pasywowany na niebiesko                            |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                                    |
| Średnica             | 100 mm                                             |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                              |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                              |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                                         |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 77 mm              |
| Szerokość płytki                       | 67 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 46,5 mm            |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 51,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 56 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 61,5 mm            |
| Średnica otworu płytki                 | 8,5 mm             |

# AGILA

2478DYK100P50

EAN 4031582335248

Numer zamówienia 00028597

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

