



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	120 kg
导电	✓
不锈	✓
静态载重	240 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	118 mm
总宽度	82 mm
总重量	0.734 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 导电
胎面材料	聚氨酯, 注塑, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 (RAL9002)
偏移量	32 mm
旋转半径	108 mm
转向干涉	216 mm
圆顶直径	52 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

技术图纸

