

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074
 订单号 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	250 ° C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.512 kg

轮子

轮体材料	塑料热固性, 耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	黑色
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (D)	90 海岸 D

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
颜色	不锈钢
不锈	✓

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	100 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074
订单号 00035519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

