PRODUCTINFORMATIE

LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	141 mm
Totale breedte	59 mm
Totaal gewicht	0,53 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	36 mm
Zwenk radius	98 mm
Uitzwenking	196 mm
Diameter koepel	59 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

Universele Design Award

Duitse OntwerpersClub

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371PJP100P51 7001/6032


EAN 4031582358704


Bestelnummer 00061720

Producttekeningen









Universele Design Award

Duitse OntwerpersClub

© Copyright 2026 TENTE International GmbH