

# ALPHA STAINLESS

8478PJO100P62

EAN 4031582381733  
订单号 00036276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	80 kg
不锈	✓
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.439 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
颜色	不锈钢

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	100 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478PJO100P62

EAN 4031582381733  
订单号 00036276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

