

# DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Duratech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 290 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 240 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 480 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,17 kg                       |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, ciężki           |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Naturalna biel             |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu          |
| Średnica             | 65 mm                      |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 12 mm                      |
| Długość piasty       | 32 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                 |
| Typ łożyska          | 6201                       |




# DURATECH

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582382315

Numer zamówienia 8290018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.