PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	630 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	141 mm
Samlet vægt	13,95 kg

GAFFEL

Udladning	35 mm
Udfaldsradius	115 mm
Udfaldsdiameter	230 mm
Dome-diameter	130 mm

HJUL

Leje	Ikke-bearbejdet Nav
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm

MONTERING

Pladelængde	145 mm
Pladebredde	145 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	120 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Bestillingsnummer 00800208

Produkttegninger

