INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,15 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Numero d'ordine 00030734

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH