ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601



Изображение может отличаться от оригинального продукта

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila care
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	188 mm
Общий вес	1,02 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	45 mm
Радиус поворота	120 mm
Поворотное соединение	240 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH