

NOVATECH

ИТР 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	420 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	335 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	840 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,48 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	15 mm
Длина хаба	45 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D




NOVATECH

ИТР 125x30-015 H145

EAN 4031582319873

Номер заказа 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.