



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | ICS                             |
| Tipo                                | Ruota fissa                     |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 166 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 52 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,7 kg                          |

#### SUPPORTO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide               |
| Forma della forcella      | Sottile                  |
| Colore                    | Grigio argento (RAL7001) |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                    |

#### RUOTA

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                               |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica                         |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)                    |
| Parafili                    | Parafili integrati                          |
| Diametro                    | 125 mm                                      |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                                       |
| Larghezza corpo             | 32 mm                                       |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                                  |

#### FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 95 mm               |
| Larghezza della piastra          | 70 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 50 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 75 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm               |

