



## ROUE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diamètre              | 100 mm  |
| Largeur du bandage    | 30 mm   |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm   |
| Longueur de moyeu     | 44.4 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Maxtech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 300 kg  |
| Plage de température (minimale) | -25 °C  |
| Plage de température (maximale) | 80 °C   |
| Poids                           | 0.19 kg |

## Product Drawings

