

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Scout
Typ	Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Nerezové	✓
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	242 mm
Stavební výška	72 mm
Celková hmotnost	2,912 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdość Běhoun (A)	64 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Hranatý
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	50 mm
Poloměr otáčení	150 mm
Průměr otáčení	300 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	130 mm
Šířka plotny	74 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	110 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	50 mm
Průměr otvoru plotny	10,5 mm

# SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

