INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ANIKA

5923UAI065L51-10 Dom18

EAN 4031582437782



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Anika
Type	Roulette pivotante à blocage intermittent
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	67 mm
Largeur totale	39,5 mm
Poids	0,08 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	55,4 mm
Diamètre d'encombrement	110 mm
Diamètre du dôme	18 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	11 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

interzum Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA

5923UAI065L51-10 Dom18

EAN 4031582437782

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH