

# ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410  
Broj porudžbine 00860900

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda                | Zeta reverse  |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema  |
| Nosivost na 4 km/h             | 550 kg  |
| Nosivost na 6 km/h             | 440 kg  |
| Statički Nosivost              | 1100 kg   |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C   |
| Sveukupna visina               | 200 mm  |
| Ukupna širina                  | 96 mm   |
| Ukupna težina                  | 3,709 kg  |

## TOCAK

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum                   |
|                            | mekan                        |
|                            | konveksan                    |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno          |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj     |
| osovina                    | Završena sa navrtkom         |
| Boja Tocak                 | Saobraćajna siva A (RAL7042) |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                 |
| Prečnik                    | 160 mm                       |
| Širina omotac              | 50 mm                        |
| Širina tela                | 50 mm                        |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                  |

## KUCISTE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materijal       | Čelični list, veoma težak                 |
| oblik viljuska  | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđjajući |
| Boja            | plavo cinkovano                           |
| ofset           | 55 mm                                     |
| okretni radijus | 161 mm                                    |
| Otpor okretanju | 322 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 96 mm                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410  
Broj porudžbine 00860900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

