



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总高	163 mm
总重量	1.05 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	45 mm

Product Drawings

