**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# MAXTECH

## PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626




Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Maxtech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.4 kg |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | мек |
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Полиуретан, пенообразен |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Черно |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 8 mm |
| Дължина на центъра | 44 mm |
| Ширина на тялото | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 70 Бръснач A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Номер на поръчката 00005568

**Чертежи на продукта**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH