
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



L’image peut différer du produit d’origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	E-Drive flex
Type	Unité motrice
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids global	6.52 kg
Longueur	Max. 315 mm (déblocage d’urgence activé)
Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure 115 mm
Matériau du bandage de roue	Caoutchouc semi-élastique, non marquant, Shore A 63
Largeur de roue	35 mm
Largeur	190 mm
Force de poussée maximale	25
Force de levage maximale / pression de contact	400
Hauteur en position initiale	140 mm
Hauteur d’installation	170 mm
Libération d’urgence	Mécanique
Type de protection	IPX4 (éclaboussure d’eau de tous les côtés, tous les bouchons branchés)
Température ambiante admissible	Température de fonctionnement 5 Â°C à 40 Â°C, humidité de l'air 90 %, sans condensation
Poids	6 kg
Vitesse maximale	4 km/h
Garde au sol	30 mm
Inégalité du sol (minimale)	-15 mm
Inégalité de la mise à la terre (maximum)	15 mm
Température de stockage autorisée (minimale)	-10 °C
Température de stockage autorisée (maximale)	45 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635

CHAPE

Matériau de la chape	Électrique
Forme Chape	Conduire
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roue à flasque
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	100 mm
Largeur de plaque	95 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	100 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635

Dessins du produit

