

# NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Numéro de commande 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	140 mm
Largeur du bandage	54 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	54 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Convient pour/à	jungheinrich_mic

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	3,04 kg

# NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Numéro de commande 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

