PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 082x100-Ø20 HL100

EAN 4031582329308



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	100 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6204

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,14 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 082x100-Ø20 HL100

EAN 4031582329308

Bestillingsnummer 00839854

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH